

Монтажный набор SAMH-S-N8-S-MK

№ изделия: 575815

FESTO

Защита от несанкционированного вмешательства согласно EN ISO 13849-2 для датчиков положения.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Проект	для T-образной щели
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
Тип крепления	С фиксацией Затянутый Вставляется в паз сверху
Макс. момент затяжки	0,6 Nm
Вес продукта	1,88 g
Материал закрывающей крышки	PA
Материал зажимного блока	Легированная сталь
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L