

Клеммник NECU-L3G7-C1

№ изделия: 576319

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	c UL us - Listed (OL)
Частота соединения	100
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	12,8 g
Электрическое подключение	7-пин Пружинная клемма Прямой разъем
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 30 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	12 A
Импульсная мощность	4 kV
Поперечное сечение терминала	0,2 ... 2,5 mm ²
Температура окружающей среды	-40 ... 85 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA
Цвет корпуса	Черный
Материал электрического контакта	Медный сплав Гальванизирован