

Плита для блочного монтажа VABM-B10-20E-G38-2-P3

№ изделия: 576441

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	22 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	449 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G3/8
Пневматическое подключение, канал 3	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав