

Блок питания VMPAC-SP-0

№ изделия: 576569

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	32,8 mm
Длина	169 mm
Монтажный шаг	26,8 mm
Рабочее давление	-0,9 ... 8 bar
Пилотное давление	3 ... 8 bar
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	156 g
Пневматическое подключение, канал 3	G3/8
Пневматическое присоединение, канал 5	G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием