

# Резьбовое соединение с накидной гайкой СК-1/4-РК-9-KU

№ изделия: 6258

FESTO

Наружная резьба с уплотнительным кольцом, полимерный корпус



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7,3 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотняющая кромка
Положение при сборке	Любое
Проект	Прямое исполнение
Размер контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Прим. указание по рабочему давлению	Water: max. 0.6 MPa at max. 50°C
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::] Water (liquid, free of ice)
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	5,5 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 9 мм
материал накидной гайки	ПОМ
Материал резьбовой заглушки	ПОМ
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)