

Угловое соединение с накидной гайкой LCK-1/4-PK-6-KU

№ изделия: 6262

FESTO

Поворотный с уплотнительным кольцом, полимерный корпус




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	5,3 mm
Тип уплотнения резьбового соединения	Уплотняющая кромка
Положение при сборке	Любое
Проект	L-shape
Размер контейнера	10
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 1 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 145 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм для штуцеров с накидной гайкой под шланг с внутренним диаметром 6 мм
материал накидной гайки	ПОМ
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал пустотелого болта	Анодированный алюминий
Материал поворотного фитинга	ПОМ