


# Коллектор разводящий блочный FR-8-1/2

№ изделия: 6411

FESTO

для распределения воздуха.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	18,6 mm
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	35 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 10 %
Вес продукта	1.000 g
Кол-во выходов	8
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G3/4
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление