

Дроссель с обратным клапаном GRA-1/4-B

№ изделия: 6509

FESTO

С потоком, регулируемым в одном направлении.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Функция распределителя | Функция дросселирования в одном направлении |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Элемент настройки | Рифленный винт |
| Тип крепления | Установка передней панели со сквозным отверстием Опция |
| Стандартный расход через дроссель | 420 l/min |
| Стандартный расход в направлении обратного клапана | 780 l/min |
| Рабочее давление | 0,1 ... 10 bar |
| Температура окружающей среды | -20 ... 75 °C |
| Материал корпуса | Цинковая штамповка |
| Положение при сборке | Любое |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Температура среды | -20 ... 75 °C |
| Вес продукта | 180 g |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал регулировочного винта | Латунь |