

Коллектор разводящий блочный FR-4-3/8-B

№ изделия: 6703

FESTO

для распределения воздуха.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	15 mm
Положение при сборке	Любое
Полный диапазон температур рабочего давления	0 ... 16 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	75 g
Кол-во выходов	3
Кол-во линий питания	1
Пневматическое подключение, канал 1	Внутренняя резьба G3/8
Пневматическое подключение, канал 2	Внутренняя резьба G3/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление