

# Генератор вакуума VAK-1/4



№ изделия: 6890

Classic - nicht für Neukonstruktionen verwenden

FESTO

с пневматическим импульсом сброса.

Современные альтернативы могут быть найдены с помощью введения первых четырех символов маркировки изделия в поле поиска.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход, сопло Лавалья	1 mm
Положение при сборке	Любое
Характеристика эжектора	Высокий вакуум
Встроенная функция	Пневматический импульс сброса
Тип конструкции	T-образный
Operating pressure MPa	0,15 ... 1 MPa
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Operating pressure	21,75 ... 145 psi
Макс. вакуум	80 %
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Подключение вакуума	G1/4
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление