

Усилительный модуль VK-R-M5

№ изделия: 7425

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|-----------------|
| Пневматическое подключение, канал 1 | M5 |
| Стандартный номинальный расход | 80 l/min |
| Рабочее давление | 0,001 ... 6 bar |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |