

Линия управления NEBC-S1G25-K-3.2-N-LE25

№ изделия: 8001373

FESTO

Подключен к контроллеру двигателя; другой конец имеет подключение индивидуальными проводами.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Электрическое подключение	25-пин Прямой штекер/открыт с одного конца Sub-D / -
Длина кабеля	3,2 m
Диаметр кабеля	7 mm
Структура кабеля	C защитой
Класс защиты	IP40 в собранном состоянии
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU RoHS
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK RoHS instructions
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Цвет оплетки кабеля	Серый
Цвет корпуса	Серый