

# Р-планка для блочного монтажа VABM-B10-25-G12-3-P53

№ изделия: 8026220

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	27,5 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	340 g
Тип крепления	Без монтажной скобы
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав