

Плита для блочного монтажа VABM-B10-25E-G12-4

№ изделия: 8026245

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Монтажный шаг | 27,5 mm |
| Положение при сборке | Любое |
| Макс. количество распределителей | 4 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Вес продукта | 1.521 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Подвод пилотного воздуха 12 | G1/8 |
| Подвод пилотного воздуха 14 | G1/8 |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/2 |
| Пневматическое подключение, канал 3 | G1/2 |
| Пневматическое присоединение, канал 5 | G1/2 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал коллектора | Алюминиевый сплав |