

# Плита для блочного монтажа VABM-B10-30E-N34-7

№ изделия: 8026373

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	32 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. количество распределителей	7
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	4.175 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Подвод пилотного воздуха 12	1/8 NPT
Подвод пилотного воздуха 14	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 1	3/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 3	3/4 NPT
Пневматическое присоединение, канал 5	3/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав