


# Катушка электромагнитная VACN-N-A1-1

№ изделия: 8029144

★ Линейка основной продукции

for armature system FN, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	F
Класс изоляции эмалированного опровода	F
Характеристики катушки	24 V DC: 0.7 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Морская классификация	см. сертификат
Сертификационный департамент	DNV TAA000011J
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	95 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип A по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803
Тип крепления	С рифленной гайкой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Пластик Сталь
Материал электрического контакта	Латунь
материал оплетки	Медь