

Рейка для датчиков DASP-F5-80-150-A-SR-S1-2

№ изделия: 8031624

Продукт будет снят с производства

Подходит для пневмоцилиндров DFAW.

Снимаемый с производства тип. Доступен до 2019 года. Для поиска альтернативных продуктов используйте Support Portal.

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	80
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Полоса для датчиков
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Макс. момент затяжки	2,9 Nm
Базовый вес на 0 мм хода	131,8 g
Дополнительный вес на 10 мм хода	1,4 g
Тип крепления	Со сквозным отверстием и винтом
Материал профиля	Алюминиевый сплав Анодированный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал винтов	Легированная сталь