

# Полимерный пневмошланг PAN-R-28X2,5-SW

№ изделия: 8036208

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Наружный диаметр	28 mm
Радиус гибки по отношению к расходу	350 mm
Внутренний диаметр	23 mm
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Temperature-dependent operating pressure	-0,095 ... 1,4 MPa
Рабочее давление в зависимости от температуры	-0,95 ... 14 bar
Temperature-dependent operating pressure	-13,775 ... 203 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-30 ... 80 °C
Вес продукта в зависимости длины	0,207 kg/m
Пневматическое присоединение	Для цангового штуцера с наружным диаметром 28 мм
Цвет	Черный
Твердость по Шору	D 62 +/-3
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал шланга	TPE-A