

Катушка электромагнитная VACC-S18-120-A1-1

№ изделия: 8040580

FESTO

for armature system F10, connection pattern type A, to EN 175 301, 24 V DC.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Любое
Индикатор позиции переключения	Нет
Рабочий цикл	100 %
Класс изоляции	H
Характеристики катушки	24 V DC: 12 W
Допустимые колебания напряжения	-15 % / +10 %
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Вес продукта	530 g
Электрическое подключение	Расположение контактов тип A по EN 175301-803 Разъем по EN 175301-803
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал электромагнитной катушки	PA Сталь