

Монтажная плита VABS-K1-7B-12-U14-P

№ изделия: 8047063

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	1,2 mm
Размер клапана	7 mm
Соединение для текучих сред	Female thread 1/4-28 UNF-2B
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Connection direction underneath
Направление потока	реверсивный
Рабочая среда	Среда Газообразная среда
Примечание по рабочей среде	Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды	0 ... 50 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,15 Nm
Макс. момент затяжки штуцера	0,6 Nm
Вес продукта	3 g
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	PEEK
Материал резьбовой втулки	Легированная сталь, нержавеющая