


# Монтажная плита VABS-K1-7B-12-M5-P

№ изделия: 8047064

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	1,2 mm
Размер клапана	7 mm
Соединение для текучих сред	Внутренняя резьба M5
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Connection direction underneath
Направление потока	реверсивный
Рабочая среда	Среда Газообразная среда
Примечание по рабочей среде	Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Температура среды	0 ... 50 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,15 Nm
Макс. момент затяжки штуцера	0,6 Nm
Вес продукта	3,3 g
Способ крепления на плите	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	PEEK
Материал резьбовой втулки	Легированная сталь, нержавеющая