

Р-планка для блочного монтажа OAVM-P-G3-10-8

№ изделия: 8049143

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Номера позиций устройств | 8 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B1/B2-L |
| Макс. момент затяжки | 3,3 Nm |
| Мин. момент затяжки | 0,3 Nm |
| Вес продукта | 118,6 g |
| Тип крепления | со сквозным отверстием |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал соединительной плиты | Алюминиевый сплав |