

Р-планка для блочного монтажа ОАВМ-Р-G3-15-2

№ изделия: 8049144

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Номера позиций устройств	2
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Макс. момент затяжки	3,3 Nm
Мин. момент затяжки	0,3 Nm
Вес продукта	59,6 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевый сплав