


# Параллельный набор EAMM-U-110-S62-84AA-207

№ изделия: 8059057

FESTO

Подходит для электромеханических приводов.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	110
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Массовый момент инерции	799 kgmm <sup>2</sup>
Движущий момент на холостом ходу	0,3 Nm
Передаваемый момент	9,5 Nm
Вес продукта	6.900 g
Код интерфейса, привод	S62
Код интерфейса, двигатель	84AA
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)