


# Быстроразъемный штекер NPHS-S6-M-G14

№ изделия: 8059258

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Условный проход	7,85 mm
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Номинальный момент затяжки	11 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 10 %
Вес продукта	20 g
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)