

Быстроразъемный штекер NPHS-S6-M-BC9

№ изделия: 8059265

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Условный проход | 7 mm |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 10 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 1 - Низкая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 17 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | для ниппельных штуцеров под шланг с внутренним диаметром 9 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |