


# Осевой набор EAMM-A-L27-40R

№ изделия: 8063445

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                  | Значение  |
|---------------------------------|---|
| Положение при сборке            | Любое   |
| PWIS conformity                 | VDMA24364-B2-L  |
| Температура хранения            | -25 ... 60 °C   |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 %  |
| Класс защиты                    | IP40  |
| Температура окружающей среды    | -10 ... 60 °C   |
| Передаваемый момент             | 1,6 Nm  |
| Вес продукта                    | 131 g   |
| Код интерфейса, привод          | L27   |
| Код интерфейса, двигатель       | 40R   |
| Замечания по материалу          | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |