

Вакуумный фильтр OAFF-G3-7

№ изделия: 8068945

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Степень фильтрации	40 µm
Размер контейнера	10
Operating pressure MPa	-95 ... 0 kPa
Рабочее давление	-0,95 ... 0 bar
Operating pressure	-13,775 ... 0 psi
Рабочая среда	Атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7::-]
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	1,5 g
Тип крепления	скользящий С фиксацией
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	NBR
Материал фильтра	Ячейка PA
Материал корпуса	POM
Ejector pulse suitability	0,7 MPa
Пригоден для импульса сброса	7 bar
Ejector pulse suitability (psi)	101,5 psi