

Монтажный профиль DAMH-L8-25-P-1

№ изделия: 8069010

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	25
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Вес продукта	204 g
Тип крепления	Прямо монтаж через сквозные отверстия
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) Free of copper
Материал крепления	Легированная сталь, нержавеющая
Материал винтов	Гальванизированная сталь