

Переключаемый клапан VNEF-ET-B32-N14

№ изделия: 8080965

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Функция распределителя	3/2, бистабильный
Тип управления	Ручное
Ширина	20 mm
Стандартный номинальный расход	870 l/min
Operating pressure МПа	-0,095 ... 1 МПа
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Тип конструкции	Тарельчатое седло
Условный проход	6 mm
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Инструкции по эксплуатации	Перемещать только вручную
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	защелкиваемый
Тип пилотного управления	прямой
Направление потока	реверсивный
Overlap	Zero overlap
Макс. частота переключения	0,5 Hz
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:::]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Приводной момент	0,7 Nm
Unlocking torque	0,4 Nm
Максимальное усилие на приводе	200 N
Макс. поперечное усилие на приводе	200 N
Вес продукта	200 g
Тип крепления	Установка передней панели со сквозным отверстием Опция
Пневматическое подключение, канал 1	1/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/4 NPT
Пневматическое подключение, канал 3	1/4 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	PA с армированием
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Анодированный алюминий
Материал рычага	PA с армированием