

Коллектор VABM-P6-15MB-G18-M5-4

№ изделия: 8083544

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	15 mm
Тип конструкции	Connection direction underneath
Макс. количество распределителей	4
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,6 Nm
Вес продукта	140 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	Алюминиевый сплав