

Параллельный набор EAMM-U-65-T42-60R-87

№ изделия: 8093364

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	65
Межосевое расстояние	87 mm
Положение при сборке	Любое
Коэффициент редукции	1:1
Макс. скорость	3.000 1/min
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Массовый момент инерции	41,2 kgmm ²
Движущий момент на холостом ходу	0,22 Nm
Передаваемый момент	3 Nm
Вес продукта	602 g
Код интерфейса, привод	T42
Код интерфейса, двигатель	60R
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)