

Модуль расширения VABF-S6-1-P8A6-G12-CB

№ изделия: 8104041

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	38 mm
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Вес продукта	600 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/2
Пневматическое подключение, канал 3	G1/2
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	Алюминиевое литье под давление
Материал плиты	Алюминиевое литье под давление