

Штуцер NLFA-D-U14-B1.2-PP-P10

№ изделия: 8104288

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Tubing mounted via barbed connector
Проект	Прямое исполнение
Размер	Diameter 8 mm
Соединение для текучих сред	UNF1/4-28
Fluid connection 2	For tubing internal diameter 1.2 mm
Среда	Среда Газообразная среда
Note on the medium	Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой
Operating pressure for entire temperature range	-0,075 ... 0,4 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,75 ... 4 bar
Operating pressure for entire temperature range	-10,875 ... 58 psi
Температура среды	0 ... 35 °C
Температура окружающей среды	0 ... 35 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Тип уплотнения	Твердый
Положение при сборке	Любое
Номинальный момент затяжки	15 Ncm
Допуск для номинального момента затяжки	± 15 %
Вес продукта	1,06 g
Материалы в контакте со средой	PP
Материал резьбовой заглушки	PA с армированием
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Инструкции по эксплуатации	See application note (available on the Support Portal at festo.com)