


# Распределительная пластина DADG-FM-F9-VDE2

№ изделия: 8104802

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	VDI/VDE 3845 (NAMUR) VDI/VDE 3847-2
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	0,2 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	2 ... 8 bar
Operating pressure	29 ... 116 psi
Nominal operating pressure	0,6 MPa
Номинальное рабочее давление	6 bar
Nominal operating pressure (psi)	87 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Температура точки росы на 10°C ниже температуры окружающей/рабочей среды Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	-20 ... 80 °C
Вес продукта	1.340 g
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	EPDM NBR
Материал резьбового штифта	Легированная сталь, нержавеющая
Материал плиты	Анодированный алюминий
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая