

Вертикальная изолирующая плита VMPA14-HS

№ изделия: 8110429

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	10 mm
Положение при сборке	Любое
Вертикальный монтаж пневмоэлементов	Заглушка для канала 1
Рабочее давление	3 ... 8 bar
Стандартный номинальный расход выпуск воздуха	103 l/min 213 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	240 g
Вертикальный стыковой тип монтажа	на коллекторе на индивидуальной плите
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	Алюминиевый сплав PA с армированием