

Тройник с цанговым зажимом NPQE-T-Q8-Q12-P10

№ изделия: 8113150

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Стандарт
Условный проход	7,1 mm
Положение при сборке	Любое
Проект	T-образный
Размер контейнера	10
Тип конструкции	Возвратно-поступательный принцип
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 0,8 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 8 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 116 psi
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс чистоты помещения	ISO class 4
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Вес продукта	24,76 g
Пневматическое подключение, канал 1	Для шлангов с наружным диаметром 8 мм
Пневматическое подключение, канал 2	Для шлангов с наружным диаметром 12 мм
Цвет отпускающего кольца	голубой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PBT
Материал отпускающего кольца	POM
Материал уплотнения шланга	NBR
Материал держателя шланга	Stainless steel