

Электрическая плата VAVE-K1-7-5YL1-LR

№ изделия: 8115100

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	7
Атрибуты кабеля	Basic
Защищен от смены полярности	для рабочего напряжения
Дополнительные функции	Снижение тока удержания
Отображение статуса сигнала	LED
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 26 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Степень загрязнения	2
Overvoltage category	II
Авторизация	RCM Mark
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
UKCA marking (see declaration of conformity)	To UK instructions for EMC
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Класс защиты	IP40
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Положение при сборке	Любое
Радиус изгиба, фиксированный монтаж кабеля	≥ 11 mm
Радиус изгиба, гибкий монтаж кабеля	≥ 16,5 mm
Вес продукта	3,3 g
Электрическое подключение	2-пин Twin wire Открытый конец
Структура кабеля	2x0,08
Диаметр кабеля	1,1 mm
Длина кабеля	0,5 m
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	скользящий С фиксацией
Цвет корпуса	Черный
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием PC
Материал изоляции	PVC