

# Система Управления СМСВ-D1-СС-S1

№ изделия: 8118454

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Инструкции по эксплуатации	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Тип конструкции	Control cabinet Built-in safety relay unit
Уровень представления (PL)	Category 3, Performance Level d
Размеры W x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
Защита (при коротком замыкании)	Внутренний электронный предохранитель
Макс. потребление тока	1,1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Макс. мощность электропитания	6 A
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Линейная частота	50 ... 60 Hz
Степень загрязнения	2
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	Max. 50% at 40 °C
Защита от прямого и непрямого контакта	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Класс защиты	IP54
Окружающие условия	Interior
Температура окружающей среды	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Вес продукта	15,3 kg
Электрическое подключение	Пружинная клемма Push-in
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)