

Система Управления СМСВ-D1-CC-S0

№ изделия: 8118456

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Инструкции по эксплуатации	The product is suitable for industrial purposes only. Measures for interference suppression may be required in residential areas.
Тип конструкции	Control cabinet
Уровень представления (PL)	Category B, Performance Level b
Размеры W x L x H	220 mm x 350 mm x 440 mm
Защита (при коротком замыкании)	Внутренний электронный предохранитель
Макс. потребление тока	1,1 A
Current consumption of the secondary circuit	5 A
Макс. мощность электропитания	6 A
Номинальное рабочее напряжение AC	230 V
Mains types	TT TN IT
Линейная частота	50 ... 60 Hz
Степень загрязнения	2
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	Max. 50% at 40 °C
Защита от прямого и непрямого контакта	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV) Earthing of all exposed conductive parts
Класс защиты	IP54
Окружающие условия	Interior
Температура окружающей среды	5 ... 40 °C
Nominal altitude of use	1000 m NN
Вес продукта	15 kg
Электрическое подключение	Пружинная клемма Push-in
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)