

Набор плит для блочного монтажа VABS-C12-6-S

№ изделия: 8122790

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	13 mm
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Connection direction on the side
Макс. количество распределителей	Возможны различные варианты для требований заказчика
Operating pressure MPa	-0,1 ... 0,7 MPa
Рабочее давление	-1 ... 7 bar
Рабочая среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Примечание по рабочей среде	Максимальный размер частиц: 5 мкм
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура окружающей среды	5 ... 50 °C
Вес продукта	3 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Пневматическое подключение, канал 2	For tubing internal diameter 4 mm
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал коллектора	PBT