

Клапан VOFC-LT-M32C-M-FN14-FN

№ изделия: 8122932

FESTO





Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Стандартный номинальный расход | 601 l/min |
| Operating pressure MPa | 0 ... 0,8 MPa |
| Рабочее давление | 0 ... 8 bar |
| Класс защиты | IP65 |
| Сертификационный департамент | TÜV 968/V 1251.00/21 |
| Функция безопасности | Безопасный сброс |
| Safety Integrity Level (SIL) | Изделие может использоваться в SRP/CS до SIL 3 (высокие требования) к режиму SIL 3 Low Demand |
| Прим. указание по рабочему давлению | 0 - 0.8 MPa with external pilot air |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 4 - Очень высокая стойкость к коррозии |
| PWIS conformity | VDMA24364 zone III |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |