



# Клапан VOFC-LT-M32C-MC-N14-FN

№ изделия: 8122933

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Стандартный номинальный расход	703 l/min
Operating pressure MPa	0,1 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	1 ... 8 bar
Класс защиты	IP65
Сертификационный департамент	TÜV 968/V 1251.00/21
Функция безопасности	Безопасный сброс
Safety Integrity Level (SIL)	Изделие может использоваться в SRP/CS до SIL 3 (высокие требования) к режиму SIL 3 Low Demand
Прим. указание по рабочему давлению	0 - 0.8 MPa with external pilot air
Классификация сопротивления коррозии CRC	4 - Очень высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)