

Держатель CAFМ-D4-W

№ изделия: 8127358

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	216 mm
Высота	97 mm
Длина	345 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Температура окружающей среды	0 ... 40 °C
Вес продукта	749 g
Тип крепления	Threaded
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажной скобы	сталь, с порошковым покрытием