

Муфта EAMC-56-58-20-22

№ изделия: 8134825

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	20 mm
Установочный диаметр 2	22 mm
Размер	56
Номинальная длина	58 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	5.500 1/min
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	129 kgmm ²
Передаваемый момент	60 Nm
Вес продукта	281 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)