


# Монтажная плата VABS-K2-12S-20-M6-P

№ изделия: 8140319

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	12
Условный проход	2 mm
Соединение для текучих сред	Внутренняя резьба М6
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Connection direction on the side
Макс. количество распределителей	1
Направление потока	неревверсивный
Рабочая среда	Среда Газообразная среда
Примечание по рабочей среде	Учитывайте стойкость материалов, которые вступают в контакт со средой
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Температура среды	0 ... 50 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Макс. момент затяжки, установка распределителя	0,33 Nm
Вес продукта	8 g
Способ крепления на плате	со сквозным отверстием
Способ крепления распределителя	с внутренней резьбой
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной платы	PEEK