

Пневмораспределитель VOGM-FD100-M33E-M-F90

№ изделия: 8141658

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	Sub-base valve Мембранный клапан Тарельчатый клапан с пилотным управлением
Тип управления	пневматический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	с принадлежностями
Функция распределителя	Proportional 3/3-way valve
Режим работы	одностороннего действия
Operating pressure MPa	0,14 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	1,4 ... 8 bar
Operating pressure	20,3 ... 116 psi
Тип сброса	механическая пружина
Пневматическое присоединение	Sub-base design, airing
Рабочая среда	Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Температура среды	-40 ... 80 °C
Температура окружающей среды	-40 ... 80 °C
Стандартный номинальный расход	1.240 l/min
значение C	5,58 l/sbar
значение b	0,214
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал корпуса	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Материал крышки	Smooth-anodised wrought aluminium alloy (20 µm)
Материал уплотнений	EPDM NBR
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая
Материал пружины	Пружинная сталь
Вес продукта	1.560 g
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии