

Передаточный модуль EMGA-40-P-G8-EAS-40

№ изделия: 8141729

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер фланца редуктора	40 mm
Размер фланца двигателя	40 mm
Угловой люфт	0,25 deg
Тип редуктора	Планетарный редуктор
Коэффициент редукции	8:1
Макс. входная скорость	18.000 1/min
Рабочая температура редуктора	-25 ... 90 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Класс защиты	IP54
Продолжительное значение выходного момента	6 Nm
Момент инерции редуктора	0,015 kgcm ²
Максимальный выходной момент	10 Nm
Макс. эффективность	96 %
Сопротивление вращению	0,85 Nm/arcmin
Вес продукта	350 g
Интерфейс редуктора, выходной вал	40G
Интерфейс редуктора, вал привода	40P
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)