

Передаточный модуль EMGA-40-P-G8-SST-42

№ изделия: 8141762

FESTO




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер фланца редуктора | 40 mm |
| Размер фланца двигателя | 42 mm |
| Угловой люфт | 0,25 deg |
| Тип редуктора | Планетарный редуктор |
| Коэффициент редукции | 8:1 |
| Макс. входная скорость | 18.000 1/min |
| Рабочая температура редуктора | -25 ... 90 °C |
| PWIS conformity | VDMA24364-B2-L |
| Класс защиты | IP54 |
| Продолжительное значение выходного момента | 6 Nm |
| Момент инерции редуктора | 0,015 kgcm ² |
| Максимальный выходной момент | 10 Nm |
| Макс. эффективность | 96 % |
| Сопротивление вращению | 0,8 Nm/arcmin |
| Вес продукта | 400 g |
| Интерфейс редуктора, выходной вал | 40G |
| Интерфейс редуктора, вал привода | 42A |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |