

Переходный ниппель NPFC-RS-G14-G18-MF

№ изделия: 8142594

FESTO



Таблица данных

Характеристика	Значение
Материал резьбового фитинга	Никелированная латунь
Размер контейнера	10
Рабочее давление	-0,95 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:--]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Nominal tightening torque, pneumatic connection 1	9,05 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	11,11 g
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал уплотнений	PVC